

New

# フローモニター レンズ交換タイプ

PAT. PAT.P D.PAT

低圧用

適用流体※

水

※気体には使用できません。流体に油を使用される場合、流される油や添加剤等と樹脂部品との相性によって耐久性が劣る場合があります。お客様にて評価のうえご使用ください。

本製品は「カプラ」ではありません。

## 冷却水の流れを、ひと目で確認。



回転する  
2色の羽根で  
流れを確認

汚れたら  
新品と交換  
できます

モニターレンズ  
(樹脂部品)

取り外して

交換

ストップ

フローモニター  
製品型式: FMC-30-3F  
取付ねじサイズ: Rc 3/8

インナー  
スリーブ

フローモニター  
製品型式: FMC-30-4F  
取付ねじサイズ: Rc 1/2

T1 (めねじ部)

T2 (めねじ部)

### 視認性

低流量(2L/min)から2色の羽根の回転で流体の流れを目視で確認できます。

### メンテナンス性

配管されたままモニターレンズ(3/8・1/2サイズ共通)の交換が可能です。

### 安全性

ストップによって意図しない樹脂部品の外れを防止します。

### 作業性

T2側のねじ部が左右に自在に回転するため本体の取付け・交換作業が容易になります。

